



MELT

Disgorgante acido rapidissimo

MELT risolve efficacemente e rapidamente i problemi di occlusione, agisce sia in profondità che in presenza di acqua nello scarico.

PERCHÉ

RAPIDA AZIONE : 3-5 minuti

BIODEGRADABILE : La sua azione si neutralizza entro 25 minuti

ALTA CONCENTRAZIONE : 95% acido solforico puro

5% INIBITORI DI CORROSIONE : Non intacca plastiche, gomme , ferro, acciaio, piombo, PVC, ecc.

GUIDA ALL'USO : Chiare istruzioni d'uso dettagliate

TAPPO DI SICUREZZA

DOSAGGIO PRECISO : Indicatore graduato di livello

COME

Eliminare l'acqua in eccesso dallo scarico e avere cura di utilizzare guanti in pvc o lattice.

Versare (meglio se con l'utilizzo di un imbuto di plastica) lentamente il prodotto nello scarico, aggiungendo dopo circa 30 secondi mezzo litro di acqua e lasciare agire per 5 minuti.

Far defluire abbondantemente acqua corrente fredda.

Ripetere le 3 operazioni se il caso eccezionale lo richiede.

N.B. Per scarichi da un pollice usare una dose da 400ml; per scarichi superiori, utilizzare dosi da 750ml e multipli.

AVVERTENZE

Non chinarsi MAI sopra lo scarico nella fase operativa del prodotto.

Non usare il prodotto su parti in alluminio, lamiera zincata o magnesio.

Seguire e osservare Tutte le istruzioni e AVVERTENZE riportate sull'etichetta del prodotto.

Dimensioni scarichi	Dosaggi	Tempo di azione	Flusso d'acqua
Piccoli	250-500ml	2-3 minuti	corrente per 1-2 minuti
3"-4"	500-750ml	3-5 minuti	corrente per 3 minuti
6"-8"	750-1litro	5-10 minuti	corrente per 5 minuti

DOVE

In tutte le situazioni nelle quali si verificano occlusioni.

CONFEZIONI

Peso kg.0,900

Peso kg. 1,350

Peso kg. 3,600

Codice prodotto

708.500
EAN 8020089708507

708.001
EAN 8020089708019

708002
EAN 8020089708026

Formato

Bottiglia da 500 ml

Bottiglia da 750 ml

Bottiglia da 2 litri

Imballo

Cartone da 12 pezzi

Espositore da 9 pezzi

Cartone da 12 pezzi